


**Garant****SNMG 120404, Soort: HB7415**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251142 HB7415
GTIN	4045197816566
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 120404 HB7415 Hoekradius: 0,4 mm  
Soort: HB7415  
Spaanbreker: TIS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7415
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	S
Spaanbreker	TIS
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien