


Garant**SNMG 120408, Soort: HB7415**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251144 HB7415
GTIN	4045197816573
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120408 HB7415 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7415
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	S
Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Spaanbreker	TIS
Soort	HB7415
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snedecndities	continu

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanen	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien