

**Garant****VN.G 160404, Soort: HB7415**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251802 HB7415
GTIN	4045197816849
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VN.G 160404 HB7415 Soort: HB7415  
Spaanbreker: TIM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 70 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Soort	HB7415
Snijdiepte $a_p$	1 - 4 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 70 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	TIM

Hoofdtoepassing	S
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien