


**Garant****WNMG 080404, Soort: HB7415**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251962 HB7415
GTIN	4045197816870
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WNMG 080404 HB7415 Soort: HB7415  
Spaanbreker: TIS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snedecndities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7415
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Hoofdtoepassing	S
Spaanbreker	TIS

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien