

Garant**WN.G 060404, Soort: HB7415**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252062 HB7415
GTIN	4045197816894
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 060404 HB7415 Soort: HB7415
Spaanbreker: TIM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 70 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 70 m/min
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Soort	HB7415
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Spaanbreker	TIM
Snedecondities	continu

Hoofdtoepassing	S
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien