

Garant**CC.T 060202, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260140 HB7120-1
GTIN	4045197817167
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Soort	HB7120-1
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien