

Garant
CC.T 09T302, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260148 HB7120-1
GTIN	4045197817181
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T302 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7120-1

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien