

**Garant****DCMT 11T302, Soort: HB7415**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260356 HB7415
GTIN	4045197816948
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 11T302 HB7415 Soort: HB7415  
Spaanbreker: TIS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Hoofdtoepassing	S
Spaanbreker	TIS
Snedecondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1 mm
Hoekradius	0,2 mm

Soort	HB7415
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien