

Garant**DC.T 070202, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260449 HB7120-1
GTIN	4045197817303
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7120-1
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	VM
Snedecndities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien