



## Rondlooptestbank met geslepen meetvlak, zonder meetklok, Punthoogte: 100mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	443000 100
GTIN	4030234000183
Artikelklasse	46K

### Omschrijving

**Uitvoering:****Meetstatief:**

Met fijninstelling en opnameboring 8 H7. De dwarsarm is zowel in de hoogte als in alle zijdelingse richtingen naar wens verstelbaar.

**Verstelbare centers:**

Verschuifbaar. Center links met vaste punt, center rechts met beweegbare punt.

**Meetbank:**

Nauwkeurig geslepen, met 2 T-groeven. Voor het opnemen van de centers (tolerantie H7) resp. van het meetstatief.

**Vlakheid volgens DIN 876/1.****Toepassing:**

Voor het meten van rond- en vlakheidsnauwkeurigheid alsmede voor vergelijkingscontroles van paralleliteit en diameter.

**Levering:**

Meetbank, meetstatief Centers zonder prisma's.

### Technische beschrijving

Punthoogte	100 mm
Dwarsarm-Ø	16 mm

Totale hoogte zonder meetstatief	200 mm
Grondplaat lengte	700 mm
Grondplaat breedte	180 mm
Dwarsarm lengte	125 mm
Centerpuntafstand maximaal	450 mm
Zuil-Ø	22 mm
Kanten- resp. hoogtegelijkheid van de centers	±0,01 mm
Zuilhoogte	200 mm
Gewicht	35 kg
Schuifbus-Ø	22 mm
T-groefbreedte H7	12 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
maximale belastbaarheid per paar	20 kg
Producttype	Meetapparaat voor rondloop en axiale slag

---

## Accessoires

Afrolbokken, paar, hoogteverstelbaar Voor maximale werkstuk-Ø 65 mm	443050 65
Afrolbokken, paar Voor punthoogte 100 mm	443160 100