



Rondlooptestbank met geslepen meetvlak, zonder meetklok, Punthoogte: 150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	443000 150
GTIN	4030234000305
Artikelklasse	46K

Omschrijving

Uitvoering:**Meetstatief:**

Met fijninstelling en opnameboring 8 H7. De dwarsarm is zowel in de hoogte als in alle zijdelingse richtingen naar wens verstelbaar.

Verstelbare centers:

Verschuifbaar. Center links met vaste punt, center rechts met beweegbare punt.

Meetbank:

Nauwkeurig geslepen, met 2 T-groeven. Voor het opnemen van de centers (tolerantie H7) resp. van het meetstatief.

Vlakheid volgens DIN 876/1.**Toepassing:**

Voor het meten van rond- en vlakheidsnauwkeurigheid alsmede voor vergelijkingscontroles van paralleliteit en diameter.

Levering:

Meetbank, meetstatief Centers zonder prisma's.

Technische beschrijving

Schuifbus-Ø	22 mm
Grondplaat lengte	700 mm

Grondplaat breedte	180 mm
Gewicht	38 kg
Kanten- resp. hoogtegelijkheid van de centers	±0,01 mm
Zuil-Ø	22 mm
Punthoogte	150 mm
Centerpuntafstand maximaal	450 mm
Zuilhoogte	250 mm
Totale hoogte zonder meetstatief	250 mm
Dwarsarm lengte	125 mm
Dwarsarm-Ø	16 mm
T-groefbreedte H7	12 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
maximale belastbaarheid per paar	20 kg
Producttype	Meetapparaat voor rondloop en axiale slag

Accessoires

Afrolbokken, paar Voor punthoogte 100 mm	443160 100
Afrolbokken, paar, hoogteverstelbaar Voor maximale werkstuk-Ø 65 mm	443050 65