



Centreerapparaat met niet-draaiende klok



Bestelgegevens

Bestelnummer	359585
GTIN	4045197606440
Artikelklasse	32B

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, voor de werkplaats geschikte metalen behuizing met meetklok- \varnothing 42 mm (schaalverdeling 0,005 mm). Stang kan rechts en links worden gemonteerd. Centreerapparaat verticaal en horizontaal te gebruiken. Totale hoogte zonder meettaster 140 mm. Aanbevolen toerental ca. 50 – 100 omw./min. Werkbereik tot 300 mm. Centreernauwkeurigheid 0,02 mm.

Toepassing:

Uitmeten van boringen en assen.

Levering:

Centreerapparaat inclusief stang, magneet met verbindingkabel

Resp. 1 binnentasterinzetstuk:

50 mm voor \varnothing 3,5 mm – 100 mm

100 mm voor \varnothing 50 mm – 200 mm

150 mm voor \varnothing 50 mm – 300 mm

Resp. 1 gebogen buitentaster:

50 mm voor \varnothing 0,0 mm – 100 mm

100 mm voor \varnothing 0,0 mm – 200 mm

150 mm voor \varnothing 0,0 mm – 300 mm

1 Verende centerpunt (centrumtaster)

Toepassingsgebied \varnothing binnen: 3,5 - 300 mm

Toepassingsgebied \varnothing buiten: 0 - 300 mm

Lengte zonder schacht en taster: 118 mm

Maximaal toerental van de spindel: 50 - 100 min⁻¹
Meetbereik van de klok: 3 mm

Technische beschrijving

Maximaal toerental van de spindel	50 - 100 min ⁻¹
Lengte zonder schacht en taster	118 mm
Meetbereik van de klok	3 mm
Toepassingsgebied Ø binnen	3,5 - 300 mm
Toepassingsgebied Ø buiten	0 - 300 mm
Producttype	Centreerapparaat

Accessoires

Binnentaster Type 3	359587 3
Buitentaster Type 2	359589 2
Magneethouder	359593
Buitentaster Type 3	359589 3
Stang	359592
Buitentaster Type 1	359589 1
Binnentaster Type 2	359587 2
Verende centerpunt	359590
Binnentaster Type 1	359587 1