

Mitutoyo**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn geleppte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.**Levering:**

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Gewicht	0,4 kg
Meettrommel-Ø	18 mm
Uitvoering meetvlak	HM-uitgerust
Spindel-Ø	6,35 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	25 - 50 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B2

Maximale afwijking	2 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 25 mm	421100 25
-----------------------------------	-----------