

Hartig

**Grote precisie-beugelschroefmaat met eindmaatverlengstuk, Meetbereik: 400-500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420920 400-500
GTIN	4250099610819
Artikelklasse	46P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiele lichtmetalen beugel, hamerslaggelakt, met handwarmtebescherming, frictiekoppeling en kleminrichting. Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Nauwkeurigheid beter dan DIN 863. Door het opschroefbare, gelepte en HM-uitgeruste eindmaatverlengstuk wordt het meetbereik verdubbeld. Binnenschaalhuls met schalen voor beide meetbereiken.

**Voordeel:**

Zeer groot meetbereik. Na wisselen van het eindmaatverlengstuk is de schroefmaat direct gebruiksklaar. Geen extra instelkaliber nodig. Direct aflezen van 1/100 mm op de grote schaaltrommel.

**Levering:**

Micrometer met 1 eindmaatverlengstuk. Zonder instelkaliber.

**Opmerking:**

Uitvoeringen tot meetbereik 2000 mm op aanvraag leverbaar.  
Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	400 - 500 mm
Aflezing	0,01 mm
Spindel-Ø	10 mm
Meetweg spindel	50 mm

Meettrommelindeling	1/100 mm
Gewicht	5,6 kg
Meettrommel-Ø	24 mm
Kalibratie	S3
Maximale afwijking	8 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaten met verlengstukken Meetbereik 400-500 mm	020450 400-500
--	----------------