

Hartig

Precisie-beugelschroefmaat met 50 mm spindelweg, Meetbereik: 0-50mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	420900 0-50
GTIN	4250099609189
Artikelklasse	46P

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele beugel van nodulair gietijzer, hamerslaggelakt, met handwarmtebescherming, frictiekoppeling en kleminrichting. Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Nauwkeurigheid beter dan DIN 863.

Voordeel:

Spindelweg 50 mm, ideaal voor grotere meetbereiken. Direct aflezen van 1/100mm op de grote schaaltrommel.

Levering:

Zonder instelkaliber.

Technische beschrijving

Spindel-Ø	8 mm
Meettrommelindeling	1/100 mm
Meetbereik	0 - 50 mm
Meettrommel-Ø	24 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B1
Maximale afwijking	3 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022000 100
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100