

Mitutoyo**Digitale beugelschroefmaat groot, Meetbereik: 150-300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetspindel en meetvlak gehard en gepolijst; vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. **De 6 gemakkelijk verwisselbare aanbeelden hebben een meetbereik van 150 mm per set.**

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Nauwkeurigheid:

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$.

Levering:

Inclusief meetspindels, instelkalibers, 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.

Technische beschrijving

Aantal instelkalibers	6
Spoed van de spindel	0,5 mm
Meetweg spindel	25 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Meettrommel-Ø	18 mm

Meetbereik	150 - 300 mm
Gewicht	1,88 kg
Aflezing	0,001 mm
Kalibratie	S3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaten met verlengstukken Meetbereik 150-300 mm	020450 150-300
--	----------------

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
Zender Type S16E	498966 S16E
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965