

Hartig

**Grote precisie-beugelschroefmaat met eindmaatverlengstuk, Meetbereik: 800-900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420920 800-900
GTIN	4250099610857
Artikelklasse	46P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiele lichtmetalen beugel, hamerslaggelakt, met handwarmtebescherming, frictiekoppeling en kleminrichting. Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Nauwkeurigheid beter dan DIN 863. Door het opschroefbare, gelepte en HM-uitgeruste eindmaatverlengstuk wordt het meetbereik verdubbeld. Binnenschaaalhuls met schalen voor beide meetbereiken.

**Voordeel:**

Zeer groot meetbereik. Na wisselen van het eindmaatverlengstuk is de schroefmaat direct gebruiksklaar. Geen extra instelkaliber nodig. Direct aflezen van 1/100 mm op de grote schaaltrommel.

**Levering:**

Micrometer met 1 eindmaatverlengstuk. Zonder instelkaliber.

**Opmerking:**

Uitvoeringen tot meetbereik 2000 mm op aanvraag leverbaar.  
Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Meettrommelindeling	1/100 mm
Aflezing	0,01 mm
Spindel-Ø	10 mm
Gewicht	14,9 kg

Meetweg spindel	50 mm
Meetbereik	800 - 900 mm
Meettrommel-Ø	24 mm
Kalibratie	S3
Maximale afwijking	10 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaten met verlengstukken  
Meetbereik 800-900 mm

020450 800-900