

Hartig

Precisie-beugelschroefmaat met 50 mm spindelweg, Meetbereik: 100-150mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	420900 100-150
GTIN	4250099609202
Artikelklasse	46P

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele beugel van nodulair gietijzer, hamerslaggelakt, met handwarmtebescherming, frictiekoppeling en kleminrichting. Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Nauwkeurigheid beter dan DIN 863.

Voordeel:

Spindelweg 50 mm, ideaal voor grotere meetbereiken. Direct aflezen van 1/100mm op de grote schaaltrommel.

Levering:

Zonder instelkaliber.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	24 mm
Meettrommelindeling	1/100 mm
Aflezing	0,01 mm
Spindel-Ø	8 mm
Meetbereik	100 - 150 mm
Kalibratie	B1
Maximale afwijking	4 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 200 mm	022000 200
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 200 mm	022010 200

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 100 mm	421100 100
------------------------------------	------------