

Hartig

**Precisie-beugelschroefmaat met 50 mm spindelweg, Meetbereik: 200-250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420900 200-250
GTIN	4250099609226
Artikelklasse	46P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiele beugel van nodulair gietijzer, hamerslaggelakt, met handwarmtebescherming, frictiekoppeling en kleminrichting. Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Nauwkeurigheid beter dan DIN 863.

**Voordeel:**

Spindelweg 50 mm, ideaal voor grotere meetbereiken. Direct aflezen van 1/100mm op de grote schaaltrommel.

**Levering:**

Zonder instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Meettrommelindeling	1/100 mm
Spindel-Ø	8 mm
Meettrommel-Ø	24 mm
Meetbereik	200 - 250 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B1
Maximale afwijking	5 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 300 mm	022000 300
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 500 mm	022010 500