

Garant

**Winkelhaak met aanslag, gehard, roestvrij, nauwkeurigheid 00,
Sleutellengte: 150X100mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	450020 150X100
GTIN	4045197444004
Artikelklasse	41G

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogste nauwkeurigheid. Met twee wigvormige meetzijden aan het lange been. Volledig gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en gelept, platte kanten geslepen.

Met robuuste aanslagkant.

Toepassing:

Voor lichtspiegelcontroles.

Technische beschrijving

Lengte lang been	150 mm
Beendoorsnede kort been	22x12 mm
Beendoorsnede lang been	22x4 mm
Haaksheid	0,004 mm
Lengte kort been	100 mm
Norm	DIN 875/00

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	F1
Producttype	Winkelhaak

Dienstverlening

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300
DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750