




Los T-groefstuk, geslepen, voor het afstellen, Groefmaat b1 van de machine: 14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	375375 14
GTIN	4020772071844
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

precies geslepen op overslag, daardoor korte uitlijntijden van apparaten, machineklemmen en deelapparaten die parallel ten opzichte van de tafelgroeven van gereedschapsmachines moeten worden uitgelijnd. Er is daardoor geen meetklok meer nodig.

Toepassing:

deze losse T-groefstukken worden na het grove uitlijnen van het apparaat aan de zijkant in de groeven geschoven. **Tijdens het transport van het apparaat zitten er dan geen aan de onderkant uitstekende T-groefstukken in de weg en de machinetafel kan niet worden beschadigd.** Per machine zijn respectievelijk 2 stuks of 4 stuks bij dubbele opspanning voldoende.

Norm:

DIN 6323

Materiaal:

staal C 15, inzetgehard.

Technische beschrijving

Groefmaat b ₂ van het apparaat	20 mm
Lengte	32 mm

Groefmaat b_1 van de machine	14 mm
Hoogte H_1	5,5 mm
Hoogte H	14 mm
Type	6323
Producttype	T-groefstuk