

**Centreerwinkelhaak, Lengte liniaal: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	455000 150
GTIN	4045197205995
Artikelklasse	42F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stalen precisie-uitvoering met mm-indeling op de liniaal. Functievlakken zorgvuldig geslepen, platte kanten zorgvuldig bewerkt.

**Toepassing:**

Voor het afschrijven van het middelpunt van ronde schijven en assen. Aanleg geschiedt kruisgewijs 2 – 3 maal.

**Technische beschrijving**

Maximale afwijking	0,3 hoekmin,
Voor maximale as-Ø	220 mm
Maatindeling op liniaal	200 mm
Raildoorsnede	15×4,0 mm
Sleutellengte	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Materiaal	Edelstaal, RVS
Kalibratie	F5

Producttype

Centreerwinkelhaak

**Dienstverlening**KalibratieCentreerhaak, verstek(winkel)haak Maximale  
beenlengte 300

025850 300