

**Mahr****Meetklok-beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	422500 0-25
GTIN	4059192004248
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Meetspindel geheel gehard en geslepen.

Met fijn gelepte **hardmetalen meetvlakken**.

Spindel en aambeeld van roestvrij staal.

Beugel en spindelgeleiding niet gemonteerd, maar vervaardigd uit één stuk.

Vingertoets voor intrekken van het aambeeld voor herhalingsmetingen.

Met instelschroef, instelbaar op nul.

Tolerantiemarkeringen voor goed-/afkeur-metingen.

Met isolerende handgreep. Hendel voor vastklemmen van de spindel.

**Callout:**

Afwijkingen af te lezen in 1/1000 mm.

Drukknop voor intrekken van het aambeeld.

**Nauwkeurigheid:**

**Meetklok 1 µm – schroefmaat 2 µm.**

**Technische beschrijving**

Meetbereik meetklok	±0,065 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Diepte van de meetbeugel	16 mm

Aflezing meetklok	0,001 mm
Aflezing schroefmaat	0,01 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B9
Producttype	Meetklokschroefmaat

### Dienstverlening

Kalibratie Meetklokschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm	022100 25
--	-----------