




Meetsklok-beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	422501 0-25
GTIN	
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Meetspindel geheel gehard en geslepen.

Met fijn gelepte **hardmetalen meetvlakken**.

Spindel en aambeeld van roestvrij staal.

Beugel en spindelgeleiding niet gemonteerd, maar vervaardigd uit één stuk.

Vingertoets voor intrekken van het aambeeld voor herhalingsmetingen.

Met instelschroef, instelbaar op nul.

Tolerantiemarkeringen voor goed-/afkeur-metingen.

Met isolerende handgreep. Hendel voor vastklemmen van de spindel.

Callout:

Afwijkingen af te lezen in 1/1000 mm.

Drukknop voor intrekken van het aambeeld.

Nauwkeurigheid:

Meetsklok 1 µm – schroefmaat 2 µm.

Levering:

Inclusief stelsleutel.

Opmerking:

Meetvlakken van CBN op aanvraag.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 25 mm
Aflezingsmeetklok	0,001 mm

Meetbereik meetklok	±0,07 mm
Aflezingschroefmaat	0,01 mm
Diepte van de meetbeugel	15 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B9
Producttype	Meetklokschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie Meetklokschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm	022100 25
--	-----------