

**Slijphuls (CER) korrel 60 middel, Huls-Ø×hulsbreedte: 45X30mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 553795 45X30  |
| GTIN          | 4027497456239 |
| Artikelklasse | 53L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden.** De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.

Trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels. Niet geschikt voor gebruik met koelsmeermiddelen.

**Keramische korrel (CER).****Toepassing:**

Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand – ook aan randen.

**T.b.v.:**

Slijphulshouder nr. 553600.

**Technische beschrijving**

|               |       |
|---------------|-------|
| Korrelgrootte | 60    |
| Hulsbreedte   | 30 mm |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Huls-Ø                | 45 mm             |
| Fijnheidsgraad        | middel            |
| Slijpmiddel           | Keramische korrel |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek          |
| Hulsvorm              | cilindrisch       |
| Producttype           | Slijphuls         |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | geschikt         |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | geschikt         |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |

## Accessoires

Slijphulshouder ingekeept, schacht-Ø 6 mm Kop-Ø×koplengte 45X30 mm

553600 45X30