




Meetsklok-beugelschroefmaat, Meetbereik: 25-50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	422501 25-50
GTIN	2050001838803
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Meetspindel geheel gehard en geslepen.

Met fijn gelepte **hardmetalen meetvlakken**.

Spindel en aambeeld van roestvrij staal.

Beugel en spindelgeleiding niet gemonteerd, maar vervaardigd uit één stuk.

Vingertoets voor intrekken van het aambeeld voor herhalingsmetingen.

Met instelschroef, instelbaar op nul.

Tolerantiemarkeringen voor goed-/afkeur-metingen.

Met isolerende handgreep. Hendel voor vastklemmen van de spindel.

Callout:

Afwijkingen af te lezen in 1/1000 mm.

Drukknop voor intrekken van het aambeeld.

Nauwkeurigheid:

Meetsklok 1 µm – schroefmaat 2 µm.

Levering:

Inclusief stelsleutel.

Opmerking:

Meetvlakken van CBN op aanvraag.

Kalibratie: B9

Meetbereik meetklok: $\pm 0,07$ mm

Aflezingschroefmaat: 0,01 mm

Aflezingsmeetklok: 0,001 mm

Diepte van de meetbeugel: 25 mm

Technische beschrijving

Meetbereik	25 - 50 mm
Diepte van de meetbeugel	25 mm
Meetbereik meetklok	±0,07 mm
Aflezingschroefmaat	0,01 mm
Aflezingsmeetklok	0,001 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B9
Producttype	Meetklokschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie Meetklokschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	012240 200
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Meetklokschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022100 200