



## HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 (mm resp. inch): 4,7



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 122501 4,7    |
| GTIN          | 4045197824363 |
| Artikelklasse | 12F           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Rechte hoofdsnijanten** en een **speciaal groefprofiel** zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie garandeert proceszekere hoogrendementboren.

Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste coating.

Tot Ø 1,9 met 4-vlaks aanslijping, vanaf Ø 2 met kegelmantelaanslijping.

**Sterke kern en speciale aanslijping** – daardoor snijdende dwarsnijkant met **hoge centreernauwkeurigheid**. **Rechte hoofdsnijanten** met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken  **korte spanen**.

#### Opmerking:

Spaangroeflengte  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Uitvoering HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.

Vorm **HB**: met **nr. 122502** bestellen.

Vorm **HE**: met **nr. 122503** bestellen.

### Technische beschrijving

|  |              |
|--|--------------|
| Aantal snijanten Z                         | 2            |
| aanbevolen maximale boordiepte $L_2$       | 17 mm        |
| Totale lengte L                            | 66 mm        |
| Schacht-Ø $D_s$                            | 6 mm         |
| Norm                                       | DIN 6537 K   |
| Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,14 mm/omw, |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tolerantie nominale $\varnothing$ | h7                 |
| Spaangroeflengte $L_c$            | 24 mm              |
| Nominale $\varnothing D_c$        | 4,7 mm             |
| Serie                             | Pro Steel          |
| Coating                           | TiAlN              |
| Snijmateriaal                     | VHM                |
| Uitvoering                        | 4xD                |
| Tophoek                           | 140 graden         |
| Schacht                           | DIN 6535 HA met h6 |
| Inwendige koeling                 | nee                |
| Verspaningsstrategie              | HPC                |
| Semi-standaard                    | ja                 |
| Gekleurde ring                    | groen              |
| Producttype                       | Spiraalboor        |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | $V_c$     | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 115 m/min | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 105 m/min | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 85 m/min  | P        |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 80 m/min  | P        |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 60 m/min  | P        |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt         | 30 m/min  | M        |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>    | beperkt geschikt | 25 m/min  | M        |
| GG                             | geschikt         | 90 m/min  | K        |
| GGG                            | geschikt         | 55 m/min  | K        |
| Uni                            | geschikt         |           |          |
| nat maximaal                   | geschikt         |           |          |
| droog                          | geschikt         |           |          |

