

Garant**GARANT Diabolo VHM-torusfrees HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	206275 5
GTIN	4045197860866
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:****GARANT Diabolo:**

Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking.

Tolerantie: Snijkantradius $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Speciale geometrie voor contourfreesen met zeer hoge voedingen.

Toepassing:

Voor het kopieer- en contourfreesen bij de bewerking van geharde materialen **onder HPC- / HSC-omstandigheden**. Met speciale freesstrategieën **zeer grote verspaningsvolumes** mogelijk.

Opmerking:

Opvolger van nr. 206278.

Gereedschappen zijn naslijpbaar.

Technische beschrijving

Vrijloop-Ø D_1	4,6 mm
Snijkant-Ø D_c	5 mm
Maat $a_{p \max}$	0,17 mm
Aantal tanden Z	4
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	28 mm
Voeding f_z in staal < 60 HRC	0,059 mm
Schacht-Ø D_s	6 mm
Snijlengte L_c	3,5 mm

Totale lengte L	100 mm
Programmeerradius	0,5 mm
Instelhoek κ	6 graden
Serie	Diabolo
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Tolerantie nominale \varnothing	h9
Spiraelhoek	12 graden
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Schacht	DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	rood
Producttype	Torusfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 50 HRC	geschikt	145 m/min	H
Staal < 55 HRC	geschikt	130 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	95 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	70 m/min	H
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Dienstverlening

Schachtlijpen Type HB

129100 HB