

**Diamant-doorslijpschijf, Schijf-Ø: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563490 50
GTIN	4007220666050
Artikelklasse	55K

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenlaags **galvanisch uitgeruste diamant-doorslijpschijf met zijdelingse beschermsegmenten**. Hoge snijcapaciteit dankzij grote spaanruimtes. Totale schijfbreedte 2,0 mm, stalen stamblad 1,0 mm.

Toepassing:

Voor het doorslijpen, kanten en bijsnijden van vezelversterkte kunststoffen (CFK / GFK) op haakse slijpers (gr. 115 / 125) of rechte slijpers (gr. 50 / 75) met spandoorn nr. 563496.

Technische beschrijving

Stambladbreedte	1 mm
Korrelgrootte	D357
Schijfbreedte	2 mm
Boring-Ø	10 mm
Vorm	1A1
Schijf-Ø	50 mm

Maximaal toerental	30500 min ⁻¹
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	vezelversterkte kunststoffen
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Kunststof, GFK	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Spandoorn voor diamant-doorslijpschijven Geschikt voor boring-Ø 10 mm

563496 10