

Garant**GARANT Power Tang tangentiale hoogrendement-hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/6mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 215122 50/6 |
| GTIN | 4045197861399 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten. Hoge voedingswaarden voor maximaal verspaningsvolume dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Opnameboring-Ø | 22 mm |
| geschikte wisselplaat | LO.. 130708 |
| Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$ | 12 mm |
| Aantal snijkanten Z | 6 |
| Snijkant-Ø D_c | 50 mm |
| Totale lengte L_{totaal} | 40 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Wisselplaatschroevenset | 219882 (15IP; 3,0 Nm) |
| Serie | Power Tang |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Instelhoek κ | 90 graden |
| Freestoepping | Hoekfrezen |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Inwendige koeling | ja |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Hoekfrezen |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Wisselplaatschroevenset10-delig | 219882 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP | 674252 15IP |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm | 211750 3,0 |