


**Slijphulshouder, ingekeept, conisch, schacht-Ø 6 mm, Grootste Ø×koplengte: 29X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553830 29X30
GTIN	4045197240569
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ingekepte, elastische rubber houder met stalen schacht. Overgeslepen mantelvlak voor optimale rondloopnauwkeurigheid.

**Technische beschrijving**

Grootste Ø	29 mm
kleinste Ø	22 mm
Maximaal toerental	21000 min <sup>-1</sup>
Kop-Ø	5 mm
Koplengte	30 mm
Vormbeschrijving	conisch
Schacht-Ø	6 mm
Dragermateriaal	Elastische rubber houder
Producttype	Slijphulsdrager

