


Garant
DN.G 150608, Soort: HU7305


Bestelgegevens

Bestelnummer	250762 HU7305
GTIN	4045197828903
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DN.G 150608 HU7305 Soort: HU7305
 Spaanbreker: AM
 Tolerantie: G
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,6 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 400 - 600 m/min

Technische beschrijving

Soort	HU7305
Spaanbreker	AM
Voeding f	0,1 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 600 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	N
Hoekradius	0,8 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien