

 Mahr**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 100-125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	427800 100-125
GTIN	2050001053640
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Lichte, knikbestendige buisconstructie. Meetspindel geheel gehard en geslepen.

Meetvlakken gehard en bolrond gelept. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchromd. Vanaf meetbereik 100 – 125 mm met warmte-isolatie en vastzetinrichting.

Levering:

Schroefmaat in koker.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	20 mm
Meetbereik	100 - 125 mm
Spindel-Ø	8 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	6 µm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Kalibratie	B10
Producttype	2-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm

022440 200

DAkkS-kalibratieBinnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm

022450 200