

**WN.G 080404, Soort: PV720**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Soort	PV720
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 490 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	PG
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien