


TNMG 160408, Soort: PV720

Bestelgegevens

Bestelnummer	251474 PV720
GTIN	4960664725403
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 520 m/min
Soort	PV720
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	PQ
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snikanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien