

**VNMG 160404, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251752 PV720
GTIN	4960664726455
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Soort	PV720
Spaanbreker	PQ
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 520 m/min
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien