

**VBMT 110304, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261174 PV720
GTIN	4960664726110
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Soort	PV720
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Spaanbreker	HQ
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snijanten	2

Producttype

Wisselplaat voor het draaien