

Garant**Stiftrees Z1 – grof, HM, Type: C1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540600 C1225
GTIN	4045197155801
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vorm	C1225
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Totale lengte	65 mm
Kop-Ø	12 mm
Vertanding afkorting	Z1
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm

Serie	#Vertanding Z1
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Hout	beperkt geschikt		