



XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 50-100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428550 50-100
GTIN	5051102077785
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchromd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428500, instelringen met UKAS-testrapport.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

Aantal instelringen	2
Aantal schroefmaten	3
Meetbereik	50 - 100 mm
Instelring-Ø	65 / 80 mm

Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 65-80 mm	428500 65-80
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
Reservemeetkop XT Meetbereik 80-100 mm	428605 80-100
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 80-100 mm	428500 80-100
Reservemeetkop XT Meetbereik 50-65 mm	428605 50-65
Reservemeetkop XT Meetbereik 65-80 mm	428605 65-80
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 50-65 mm	428500 50-65
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 50-65 mm	428745 50-65
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 50-65 mm	428746 50-65
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 65-80 mm	428745 65-80
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 65-80 mm	428746 65-80
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 80-100 mm	428745 80-100
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 80-100 mm	428746 80-100