



Sluitspanner met spanhaak, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	376740 1
GTIN	4020772094522
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

- Snelspanner met kniehefboomoverbrenging.
- Zelfremmende werking voorkomt openen.
- Klinknagels van roestvrij staal.
- Handgreep van oliebestendige kunststof.
- Spanners zijn verzinkt.
- Spanhaak met behulp van schroefdraad verstelbaar.
- Lagerbussen inzetgehard.
- Lagerpunten ingevet.
- Haak veredeld.

Toepassing:

Voor het afsluiten van vaten.

Technische beschrijving

Gatafstand e	19 mm
Houdkracht P (trek)	2000 N
Boring-Ø d	5,4 mm
Verstelafstand van de spanhaak c	35 - 42 mm
Gatafstand f	26 - 30 mm
Dikte a	5,3 mm
Radius R	4,5 mm

Spanhoogte h	22,7 mm
Totale hoogte H	34,5 mm
Totale lengte L	104,6 mm
Type	6847
Producttype	Sluitspanner