



## Sluitspanner horizontaal, Type: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376800 2
GTIN	4020772017095
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Compleet met tegenhouder.

- **Snelspanner met kniehefboomoverbrenging.**
- **Zelfremmende werking voorkomt openen.**
- **Klinknagels van roestvrij staal.**
- **Handgreep van oliebestendige kunststof.**
- **Spanners zijn verzinkt.**
- **Spanhaak met behulp van schroefdraad verstelbaar.**
- **Lagerbussen inzetgehard.**
- **Lagerpunten ingevet.**
- **Haak veredeld.**

#### Toepassing:

Voor het afsluiten van vaten.

#### Opmerking:

- **Compactere constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**

### Technische beschrijving

Gatafstand e	13 mm
--------------	-------

Gatafstand f	19,5 - 23,5 mm
Verstelafstand van de spanhaak c	38 - 72 mm
Houdkracht P (trek)	1600 N
Boring-Ø d	5,2 mm
Spanhoogte h	12 mm
Totale hoogte H	47 mm
Totale lengte L	125 - 159 mm
Type	6848HJ
Producttype	Sluitspanner