



NC-hogedruk-machineklem TITAN 2, Type: 125K



Bestelgegevens

Bestelnummer	361302 125K
GTIN	4250364402361
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Geleidebaan inductief gehard. Zij-, boven- en onderkant geslepen.

Kenmerk:

Spanklem voor modulair spansysteem.

Grotere krachtslag voor betrouwbaar spannen van onbewerkte delen in combinatie met neertrekfunctie.

Bekken met M12 cilinderkopschroeven.

Verloren spanrand 8 mm bij neertrekken, 3 mm bij klemming.

Spanning dicht bij de neutrale vezel mogelijk.

Spanbekken van de voorgaande modellen zijn compatibel.

Afvoeropening voor koelvloeistof en spanen. Nauwkeurige richtgroeven.

Schroefdraad voor werkstukaanslag en voor verlengstuk.

Maximale spankracht 40 kN. Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.

Kenmerk:

Verticaal toepasbaar.

Voordeel:

Nauwkeurige, krachtige multifunctionele hogedruk-machineklem.

- **Betrouwbaar spannen van onbewerkte delen via hogedrukspindel met extra lange krachtslag.**
- **Exacte bewerking van afgewerkte delen, basisdeel aan alle kanten bewerkt.**

Functie:

Spannen uitsluitend met instelbare momentsleutel (maximaal 30 Nm). Met speciale hogedrukspindel en mechanische krachtversterker.

Toepassing:

Voor conventioneel spannen, klemstukspannen en neertrekspannen. Spannen van **onbewerkte delen, ook met snijbrand- en zaagsnedes**, door binnendringen van **geharde en verwisselbare klemelementen** in het werkstuk. Geschikt voor alle materialen tot een sterkte van 1000 N/mm². Horizontaal en zijdelings inzetbaar.

Levering:

Inclusief 3 stiftsleutels, 12-kant dop SW 14, 4 spanklemstukken.

Accessoires:

- **Bekken nr. 361331 – 361970.**
- **Momentsleutel nr. 656050 gr. 60.**
- **Adapterplaat voor snelle wissel van bekken Xtric nr. 361293 en 361294 gr.125.**
- **Adapterplaat nr. 361297 en 361298 gr. 125**

Spanpen nr. 360025.

Opmerking:

Verlenging van de spanwijdte mogelijk door basisdeel nr. 360420 gr. 125.

Technische beschrijving

Kleurcode voor bijpassende accessoires	Titan2/TitanSense
Langssleuf	20 mm
Dwarssleuf	20 mm
Lengte basisdeel a	280 mm
f	21 mm
r	77 mm
Breedte basisdeel B	126 mm
m	139 mm
Type	125K
g	24 mm
Gewicht	22 kg
Totale lengte L	318 mm
Hoogte basisdeel c	100 mm
Producttype	Machineklem

Accessoires

Kofferset voor 5-zijden-bek	361365
Klemstuk met 2 punten, hoogte 5,2 – 6,7 mm Type	361240
5-Zijden-bekken Voor type FIX	361361 FIX
Neertrekset koffer Voor type 1	361346 1
Bek met gereduceerde breedtevast Voor type 125	361354 125
Bek met gereduceerde breedtemobiel Voor type 125	361353 125
Opspanbekvast Voor type 125	361331 125
Getrapte bek voor klemstukkenvast Voor type 125	361348 125
Getrapte bek voor klemstukkenmobiel Voor type 125	361347 125
Werkstukaanslag 3-dimensionaal Type 125	360435 125
Opspanbekpendel mobiel Voor type 125	361336 125
Werkstukaanslag	360555
Klemstuk, hardmetaal, hoogte 7,1 – 8,6 mm Type	361242
Neertrekset koffer Voor type 2	361346 2
5-Zijden-bekken Voor type MOBIL	361361 MOBIL