



## Sluitspanner verticaal, Type: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376820 2
GTIN	4020772008642
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Snelspanner met kniehefboomoverbrenging.
- Zelfremmende werking voorkomt openen.
- Klinknagels van roestvrij staal.
- Handgreep van oliebestendige kunststof.
- Spanners zijn verzinkt.
- Spanhaak met behulp van schroefdraad verstelbaar.
- Lagerbussen inzetgehard.
- Lagerpunten ingevet.
- Haak veredeld.

Compleet met tegenhouder.

#### Toepassing:

Voor het afsluiten van vaten.

#### Opmerking:

- Compactere constructie dankzij nieuwe handgreep.
- Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

### Technische beschrijving

Verstelafstand van de spanhaak c	5 - 28 mm
Boring-Ø d	5,2 mm
Houdkracht P (trek)	1600 N
Gatafstand f	19,5 - 23,5 mm
Gatafstand e	13 mm
Spanhoogte h	12 mm
Totale hoogte H	47 mm
Totale lengte L	91 mm
Type	6848VJ
Producttype	Sluitspanner