


VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 16 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	201304 16
GTIN	4045197862662
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.
 Inwendige koeling: nee
 Tolerantie nominale Ø: e8
 Aantal tanden Z: 2
 Spiraalhoek: 30 graden
 Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal
 Schacht: DIN 6535 HE met h6
 Aantal tanden Z: 2
 Snijlengte L_c : 22 mm
 Totale lengte L: 82 mm
 Schacht-Ø D_s : 16 mm
 Schachtvorm: HB
 Hoekfasebreedte bij 45°: 0,4 mm

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	16 mm
Schachtvorm	HB
Hoekfasebreedte bij 45°	0,4 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,08 mm
Totale lengte L	82 mm
Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,13 mm
Aantal tanden Z	2

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Snijlengte L_c	22 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	16 mm
Schacht	DIN 6535 HE met h6
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees

Dienstverlening

Schachtaanslijping voor krimphouder met borgfunctie Schacht- \varnothing gereedschap 16 mm	SZ2025 16
---	-----------