




Spanblok met neodymium-magneet, Lengte: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	380870 200
GTIN	4045197311320
Artikelklasse	33S

Omschrijving

Uitvoering:

- **Extreem hoge hechtkracht door speciaal ontwikkelde methode.**
- **Stabiele, geheel stalen constructie met aan-uitschakeling aan de kopse kant.**
- **Lamellen van 2 mm messing / 4 mm staal.**
- **Neodymium-magneetsysteem.**

Toepassing:

- **Voor moeilijk op te spannen werkstukken, zoals Ferrotic, hardmetaal met een kobaltgehalte.**
- **Voor eroderen en slijpen.**

Opmerking:

Aanpassing voor alle in de handel verkrijgbare nulpuntspansystemen GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.) als optie leverbaar. **Bij bestelling a.u.b. de bijbehorende gegevens vermelden.**

Technische beschrijving

Gewicht	4,2 kg
Hoogte	51 mm
Magneetveldhoogte	4 mm
Breedte	70 mm
Lengte	200 mm

Nominale hechtkracht	180 N/cm ²
Hoogtetolerantie	+0,5 / -2 mm
Producttype	Magnetische spanplaat