

Garant**Stiftfrees Z9 – zeer grof (NFe / Alu), HM, Type: AS1625****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540709 AS1625
GTIN	4045197679802
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm AS cilindrisch (ZYAS), met kopvertanding.**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Cilindrisch met kopvertanding

Kop-Ø: 16 mm

Koplengte: 25 mm

Totale lengte: 65 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	65 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	zeer grof (non-ferro / alu)
Vorm	AS1625
Kop-Ø	16 mm
Vertanding afkorting	Z9

Vormbeschrijving	Cilindrisch met kopvertanding
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		