

**Garant****Stiftfrees, HM, Type: R0812****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541000 R0812
GTIN	4045197521927
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Afbraamfreespen (buitenkant)** met vlakke punt op de kop en radius voor het afronden van de randen.

**Speciale vorm afbraam** (R), buiten.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Opmerking:**

Gereduceerd toerental voor stiftfreesen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min<sup>#1</sup>

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	8 mm
-------	------

Vormbeschrijving	afbraam
Vertanding afkorting	Z3
Totale lengte	52 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vorm	R0812
Schacht-Ø	6 mm
Radius	2,5 mm
Koplengte	12 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees