



VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 1,2 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202276 1,2
GTIN	4045197865496
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HA met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c: 3 mm

Totale lengte L: 38 mm

Schacht-Ø D_s: 3 mm

Schachtvorm: HA

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,1 mm

Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	e8
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schachtvorm	HA
Schacht-Ø D _s	3 mm
Snijkant-Ø D _c	1,2 mm
Totale lengte L	38 mm

Voeding f_z voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Voeding f_z voor spiebaanfreesen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Aantal tanden Z	3
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Snijlengte L_c	3 mm
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees