



VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 2,5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202276 2,5
GTIN	4045197865533
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraalhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c : 4 mm

Totale lengte L: 50 mm

Schacht-Ø D_s : 6 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,1 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,011 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Snijkant-Ø D_c	2,5 mm
Schacht-Ø D_s	6 mm
Snijlengte L_c	4 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,01 mm

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Totale lengte L	50 mm
Aantal tanden Z	3
Schachtvorm	HB
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees