


VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 3,5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202276 3,5
GTIN	4045197865557
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraalhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c: 6 mm

Totale lengte L: 54 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,13 mm

Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	e8
Snijlengte L _c	6 mm
Snijkant-Ø D _c	3,5 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,13 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Aantal tanden Z	3
Schacht	DIN 6535 HB met h6

Schachtvorm	HB
Totale lengte L	54 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,02 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,025 mm
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees